

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, 12×20G, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927412 900 |
| GTIN | 4062406111267 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------|
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Nuttige hoogte voor lades | 800 mm |
| Nuttige hoogte | 800 mm |
| Aantal lades | 0 |

| | |
|------------------------------|--|
| Diepte | 650 mm |
| Nuttige breedte | 350 mm |
| Aantal deuren | 0 |
| Gewicht | 22 kg |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 12x20G |
| Producttype | Werkbankbehuizing |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
|-----------------------------------|-------------|