

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, 12×20G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927412 800
GTIN	4062406111250
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Breedte	400 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Gewicht	20 kg
Aantal deuren	0

Aantal lades	0
Diepte	650 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Nuttige breedte	350 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------