

Garant GRIDLINE

**Legbord, Fronthoogte: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935120 50
GTIN	4062406111304
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord of deksellegbord, inschroefbaar. **Belastbaarheid 200 kg.**

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

**Technische beschrijving**

Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Fronthoogte	50 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Breedte	953 mm
Diepte	575 mm
Breedte in G	36
Diepte in G	20
Producttype	Legbord