

Garant GRIDLINE

Legbord, Fronthoogte: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935110 50
GTIN	4062406111274
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord of deksellegbord, inschroefbaar. **Belastbaarheid 200 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Fronthoogte	50 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	703 mm
Diepte	575 mm
Breedte in G	26
Diepte in G	20
Producttype	Legbord