

Garant GRIDLINE**Legbord, Fronthoogte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935130 100
GTIN	4062406111366
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Altijd nodig wanneer vleugeldeuren/schuifdeuren in combinatie met lades worden gemonteerd. Dit is nodig omdat 50 mm onder en boven noodzakelijk is als aanslag voor de vleugeldeur-/schuifdeurvoorbouw. **Belastbaarheid 200 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Fronthoogte	100 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	703 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	26
Diepte in G	24
Producttype	Legbord