


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Fronthoogte: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935141 25
GTIN	4062406111441
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord, inhaakbaar. **Belastbaarheid 150 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	gesleufd legbord
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Fronthoogte	25 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	953 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	36
Diepte in G	24
Producttype	Legbord