


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Fronthoogte: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	935141 50
GTIN	4062406111458
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord of deksellegbord, inschroefbaar. **Belastbaarheid 200 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	gesleufd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Fronthoogte	50 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	953 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	36
Diepte in G	24
Producttype	Legbord