

Garant GRIDLINE

Legbord, Fronthoogte: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935140 50
GTIN	4062406111427
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord of deksellegbord, inschroefbaar. **Belastbaarheid 200 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Fronthoogte	50 mm
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Breedte	953 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	36
Diepte in G	24
Producttype	Legbord