

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G, open met naar achteren geplaatste bodemplaat, Hoogte: 700mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927700 700
GTIN	4062406111519
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Open behuizing 24G met stabiele staalconstructie.

Met naar achteren geplaatst bodemplaat en legbord, (met poedercoating, lichtgrijs RAL 7035).

T.b.v.:

Kan alleen als Ready-to-go werkbank worden gemonteerd. Niet geschikt voor Vario werkbanken.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Breedte	600 mm
Gewicht	17 kg
Hoogte	700 mm

Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing