

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G, open met naar achteren geplaatste bodemplaat, Hoogte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927700 600
GTIN	4062406111496
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Open behuizing 24G met stabiele staalconstructie.

Met naar achteren geplaatst bodemplaat en legbord, (met poedercoating, lichtgrijs RAL 7035).

**T.b.v.:**

Kan alleen als Ready-to-go werkbank worden gemonteerd. Niet geschikt voor Vario werkbanken.

**Plaatsing:**

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Breedte	600 mm
Diepte	650 mm
Gewicht	16 kg
Hoogte	600 mm

Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing