

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G open met doorlopende bodemplaat, Hoogte: 600mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927705 600 |
| GTIN | 4062406111533 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Open behuizing 24G met stabiele staalconstructie.
Met doorlopende bodemplaat en legbord, (verzinkt).

T.b.v.:

Kan in alle werkbanken worden gemonteerd.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Gewicht | 20,8 kg |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Materiaaldikte | 1 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Werkbankbehuizing |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Legbord uittrekbaar Type 1 | 927810 1 |
| Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12 | 927094 12 |
| Legbord vast, verzinkt Type 1 | 927815 1 |