

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G open met doorlopende bodemplaat, Hoogte: 700mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927705 700
GTIN	4062406111557
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Open behuizing 24G met stabiele staalconstructie.
Met doorlopende bodemplaat en legbord, (verzinkt).

T.b.v.:

Kan in alle werkbanken worden gemonteerd.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	700 mm
Diepte	650 mm
Breedte	600 mm
Gewicht	22,8 kg
Materiaaldikte	1 mm

Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Legbord vast, verzinkt Type 1	927815 1
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord uittrekbaar Type 1	927810 1