

Garant GRIDLINE

Schuifdeurenset, Ladebreedte 2x26G, Hoogte inclusief frame: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935630 1000
GTIN	4062406111502
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

De deuren zijn aan de binnenzijde versterkt en lopen in kogelgelagerde geleiderails. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. De voorbouwset bestaat uit 2 zij-aanslagen, 2 geleiderails en 2 deurbladen. De stellingvakken achter de schuifdeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden (uitzondering: achter schuifdeuren nr. 935640 kunnen alleen legborden worden geplaatst, geen lades of uittrekbare legborden).

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	900 mm
Hoogte inclusief frame	1000 mm
Framediepte	80 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Ladebreedte 2×26G
Producttype	Schuifdeur