

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte: 400mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927720 400
GTIN	4062406111663
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	550 mm
Breedte	600 mm
Gewicht	13,6 kg
Diepte	650 mm
Nuttige hoogte	325 mm
Nuttige hoogte voor lades	325 mm
Aantal deuren	0
Hoogte	400 mm

Aantal lades	0
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing