

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927720 800
GTIN	4062406111700
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Nuttige breedte	550 mm
Aantal lades	0

Aantal deuren	0
Breedte	600 mm
Gewicht	21,6 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing