

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927720 200
GTIN	4062406111649
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

**Technische beschrijving**

Hoogte	200 mm
Nuttige hoogte voor lades	125 mm
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige breedte	550 mm
Aantal lades	0
Breedte	600 mm
Gewicht	9,6 kg
Aantal deuren	0
Diepte	650 mm

Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing