

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met deur met aanslag rechts, naar keuze in te delen met lades, 20x20G, Hoogte / deurhoogte: 800/425mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

**Technische beschrijving**

Gewicht	31,8 kg
Diepte	650 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige breedte	550 mm

Deuraanslag	rechts
Nuttige hoogte deur	425 mm
Breedte	600 mm
Nuttige hoogte voor lades	250 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Legbord vast, verzinkt Type 1	927815 1
Legbord uittrekbaar Type 1	927810 1
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20