

Garant GRIDLINE

**Schuifdeurenset, Ladebreedte 2x36G, Hoogte inclusief frame: 1200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935635 1200
GTIN	4062406111595
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

De deuren zijn aan de binnenzijde versterkt en lopen in kogelgelagerde geleiderails. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. De voorbouwset bestaat uit 2 zij-aanslagen, 2 geleiderails en 2 deurbladen. De stellingvakken achter de schuifdeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden (uitzondering: achter schuifdeuren nr. 935640 kunnen alleen legborden worden geplaatst, geen lades of uittrekbare legborden).

**Kleur:**

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Hoogte inclusief frame	1200 mm
Framediepte	80 mm
Nuttige hoogte	1100 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Ladebreedte 2×36G
Producttype	Schuifdeur