

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met aanslag rechts, naar keuze in te delen met lades, 20x20G, Hoogte / deurhoogte: 900/625mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Nuttige breedte	550 mm

Nuttige hoogte deur	625 mm
Breedte	600 mm
Deuraanslag	rechts
Gewicht	36 kg
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar	1
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Legbord vast, verzinkt Type 1	927815 1
Legbord uittrekbaar Type 1	927810 1
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100