

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 20×20G, Fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927805 300
GTIN	4062406111946
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

**Individuele eenhandsladeontgrendeling** voorkomt het open gaan tijdens het transport. Voor uitrusting van verrijdbare werkbanken en behuizingen.

**T.b.v.:**

Alle behuizingen 24G.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Fronthoogte	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	275 mm
Gewicht	13 kg

Nuttige breedte in G	20
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade