

Garant GRIDLINE

lade, 20×20G, Fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927800 200
GTIN	4062406111847
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Alle behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	175 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Fronthoogte	200 mm
Gewicht	11 kg
Nuttige breedte in G	20
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Werkbankbehuizing
Nuttige diepte	500 mm

Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade