

Garant GRIDLINE

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 20×20G, Fronthoogte lade: 100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927805 100
GTIN	4062406111892
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

Individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt het open gaan tijdens het transport. Voor uitrusting van verrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	8,9 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	75 mm
Fronthoogte	100 mm
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	20

Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade