

Garant GRIDLINE

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 20×20G, Fronthoogte lade: 250mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927805 250 |
| GTIN | 4062406111939 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

Individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt het open gaan tijdens het transport. Voor uitrusting van verrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

| | |
|---|----------|
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Nuttige hoogte | 225 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Fronthoogte | 250 mm |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands |
| Gewicht | 12 kg |

| | |
|--|--|
| Nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttige breedte in G | 20 |
| Toepassingsgebied | Montagewagen |
| Nuttige breedte | 500 mm |
| Nuttige diepte | 500 mm |
| met individuele ladeontgrendeling | ja |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G |
| Producttype | Lade |