

Garant GRIDLINE

**lade, 20×20G, Fronthoogte lade: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927800 75
GTIN	4062406111809
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

**T.b.v.:**

Alle behuizingen 24G.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp **niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035**.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	50 mm
Gewicht	8,4 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige breedte in G	20
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Werkbankbehuizing
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	500 mm

met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade