

Garant GRIDLINE

**Vleugeldeurenset, Ladebreedte 26G, Hoogte inclusief frame: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935710 1000
GTIN	4062406111953
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

De deuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. De voorbouwset bestaat uit 2 vleugeldeuren, 2 zijrails en 2 aanslagstrippen. De vakken achter de vleugeldeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden.

**Kleur:**

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Deuren kunnen ook in tussenhoogtes worden geleverd. Prijs op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	900 mm
Hoogte inclusief frame	1000 mm
Framediepte	80 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm

Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Ladebreedte 26G
Producttype	Vleugeldeur