

**Garant****Taphouder MLA IK 50 bar, PSC 63, Tapbereik: M1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338118 M1-12
GTIN	
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
- Inwendige koelvloeistoefoevoer tot 50 bar.
- Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
- Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

**Toepassing:**

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.

- Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

**Accessoires:**

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 / 16 / 25).

Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120 – 338142.

Aantrekbouten, zie nr. 308600 – 308806.

Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.

Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

**Opmerking:**

Maximaal toerental 4000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	57 mm
-----------------------	-------

Lengtecompensatie trek	1 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Tapbereik	M1 - M12
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Geschikt voor ER-grootte	11 / 16
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	AD
Producttype	Taphouder