

Garant GRIDLINE

Milieukast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte mm / aantal opvangbakken: 1000/2**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 980091 1000/2 |
| GTIN | 4062406112493 |
| Artikelklasse | 91U |

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Deuren aan de zijkant voorzien van ventilatiesleuven, met een schuifgreep met **stiftcilinderslot** afsluitbaar. Verzinkte opvangbak volgens **StawaR** vloeistofdicht gelast. Belastbaarheid 100 kg. Hoogteverstelling mogelijk in een raster van 25 mm. Opvangvolume 20 liter (20 mm onder de rand van de bak).

Toepassing:

Veilig en volgens de voorschriften opslaan van bestrijdingsmiddelen, giftige en watervervuilende chemicaliën in werkruimtes.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Kast niet geschikt voor opslag van ontvlambare vloeistoffen! Opslag volgens WHG § 19. Bakken conform ÜHP (overeenstemmingsverklaring) volgens Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Nuttige hoogte: 860 mm

Aantal opvangbak: 2

Gewicht: 72 kg

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kastfronten | volledig plaatstalen vleugel deur met ventilatiesleuven |
| Diepte | 500 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Nuttige hoogte | 860 mm |
| Aantal opvangbak | 2 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Deuropeningshoek | 225 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Milieukast |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Opvangbak Kast-/compartimentbreedte 1000 mm | 980096 1000 |

