

Garant GRIDLINE

Milieukast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte mm / aantal opvangbakken: 2000/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Artikelklasse	91U

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Deuren aan de zijkant voorzien van ventilatiesleuven, met een schuifgreep met **stiftcilinderslot** afsluitbaar. Verzinkte opvangbak volgens **StawaR** vloeistofdicht gelast. Belastbaarheid 100 kg. Hoogteverstelling mogelijk in een raster van 25 mm. Opvangvolume 20 liter (20 mm onder de rand van de bak).

Toepassing:

Veilig en volgens de voorschriften opslaan van bestrijdingsmiddelen, giftige en watervervuilende chemicaliën in werkruimtes.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Kast niet geschikt voor opslag van ontvlambare vloeistoffen! Opslag volgens WHG § 19. Bakken conform ÜHP (overeenstemmingsverklaring) volgens Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Nuttige hoogte: 1860 mm

Aantal opvangbak: 4

Gewicht: 135 kg

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Aantal opvangbak	4
Kastfronten	volledig plaatstalen vleugel deur met ventilatiesleuven
Gewicht	135 kg
Nuttige hoogte	1860 mm
Hoogte	2000 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	225 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Milieukast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11 914226 GP11

Opvangbak Kast-/compartimentbreedte 1000 mm 980096 1000

