

**Garant****Standers, Hoogte: 481 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928010 481
GTIN	4062406112233
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

**T.b.v.:**

Geperforeerde wanden 1 × nr. 928070 resp. nr. 928071.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij gebruik van mediarails a.u.b. mediamodule nr. 928460 gr.CUT/OUT meebestellen.  
Geen plaatsing van draagarmconsoles en dwarschoren mogelijk.

**Technische beschrijving**

Maximale uitrusting met geperforeerde wand	1 × nr. 928070 resp. nr. 928071
Hoogte	481 mm

Gewicht	3 kg
Breedte	40 mm
Maximale belastbaarheid	50 kg
Diepte	100 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Staander

## Accessoires

Mediamodule voor staander Moduletype DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 2000/13	928235 2000/13
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Geperforeerde wand met borstelrand Geschikt voor type 1000	928111 1000
Mediamodule voor staander Moduletype DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 500	928070 500
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 1000	928442 1000
Transparante plaat Geschikt voor type 1000	928090 1000
Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 1500	928206 1500
Transparante plaat Geschikt voor type 2000	928090 2000
Multifix Geschikt voor type 2000	928201 2000
Mediarailnaar keuze te configureren Geschikt voor type 1000	928441 1000
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 1500	928443 1500
Multifix Geschikt voor type 1500	928201 1500

Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 2000	928206 2000
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 2000	928145 2000
Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 1000	928206 1000
Aflegbord van plaatstaal300 mm diep Geschikt voor type 1500	928131 1500
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 2000	928443 2000
Aflegbord van plaatstaal200 mm diep Geschikt voor type 1500	928130 1500
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Geperforeerde wand met borstelrand Geschikt voor type 2000	928111 2000
Aflegbord met verlichting Geschikt voor type 1000	928140 1000
Mediamodule voor staander Moduletype DK250V/2	928460 DK250V/2
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1000/9	928235 1000/9
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 1000	928444 1000
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1500/9	928235 1500/9
Mediamodule voor staander Moduletype FR250V/2	928460 FR250V/2
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1500	928145 1500
Mediamodule voor staander Moduletype CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Documentenhoudermet memomagneten Geschikt voor type 1000	928211 1000
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 1500	928442 1500
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 2000/19	928235 2000/19

Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 1000	928070 1000
Mediamodule voor staander Moduletype ON/OFF	928460 ON/OFF
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 2000	928444 2000
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1000/6	928235 1000/6
Geperforeerde wanddubbelzijdig Geschikt voor type 2000	928071 2000
Mediarailnaar keuze te configureren Geschikt voor type 1500	928441 1500
Mediamodule voor staander Moduletype FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Aflegbord van plaatstaal200 mm diep Geschikt voor type 2000	928130 2000
Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 2000	928070 2000
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 2000	928442 2000
Zwenkarm Aantal scharnierpunten 2	928170 2
Geperforeerde wanddubbelzijdig Geschikt voor type 1500	928071 1500
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 1500	928444 1500
Aflegbord van plaatstaal300 mm diep Geschikt voor type 1000	928131 1000
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 1000	928443 1000
Geperforeerde wand met borstelrand Geschikt voor type 1500	928111 1500
Zwenkarm Aantal scharnierpunten 1	928170 1
Documentenhoudermet memomagneten Geschikt voor type 1500	928211 1500

Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Aflegbord met verlichting Geschikt voor type 1500	928140 1500
Documentenhouder met memomagneten Geschikt voor type 2000	928211 2000
Mediamodule voor staander Moduletype CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Aflegbord met verlichting Geschikt voor type 2000	928140 2000
Mediamodule voor staander Moduletype DE250V/2	928460 DE250V/2
Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 1500	928070 1500
Mediarail naar keuze te configureren Geschikt voor type 2000	928441 2000
Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep Geschikt voor type 2000	928131 2000
Mediamodule voor staander Moduletype CH250V/2	928460 CH250V/2
Aflegbord van plaatstaal 200 mm diep Geschikt voor type 1000	928130 1000
Transparante plaat Geschikt voor type 1500	928090 1500
Mediamodule voor staander Moduletype OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1500/14	928235 1500/14
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1000	928145 1000
Geperforeerde wanddubbelzijdig Geschikt voor type 1000	928071 1000
Led-verlichtingsunit aan de zijkant Wattage 15 W	928620 15