

Garant**Verstevigde achterwand met staanders, Staanderhoogte: 962mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928020 962
GTIN	4062406112271
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Meerprijspositie voor het aanbrengen van de staanders midden op de werkplek. Bij maat 1500 mm kan een opbouw van 1000 mm in het midden worden aangebracht, bij maat 2000 mm wordt in het midden een opbouw van 1500 mm aangebracht.

T.b.v.:

Workstation mLevel nr. 920002, 920004 en eLevel nr. 920012, 920014 maat 1500 en 2000.

Levering:

Verstevigde achterwand van het Workstation wordt ingebouwd en staanders (nr. 928010) worden gemonteerd geleverd.

Opmerking:

Nr. 928020 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk!

Opbouwverdeler nr. 928040 kan niet aan versterkte achterwand worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Staanderhoogte	962 mm
Gewicht	18 kg

Diepte	100 mm
Hoogte	962 mm
Maximale belastbaarheid	200 kg
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Staander