

Garant**Standers, Hoogte: 200mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	928010 200
GTIN	4062406112226
Artikelklasse	91P

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Alleen geschikt voor mediarails, legborden en Multifix. Inbouw van mediamodule nr. 928460 is niet mogelijk.

Geen plaatsing van draagarmconsoles en dwarschoren mogelijk.

Technische beschrijving

Gewicht	1,2 kg
Breedte	40 mm

Diepte	100 mm
Maximale belastbaarheid	50 kg
Hoogte	200 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Staander

Accessoires

Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 1500	928206 1500
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1000	928145 1000
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1000/9	928235 1000/9
Aflegbord van plaatstaal200 mm diep Geschikt voor type 2000	928130 2000
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1500/9	928235 1500/9
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 2000/13	928235 2000/13
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Multifix Geschikt voor type 2000	928201 2000
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Aflegbord van plaatstaal300 mm diep Geschikt voor type 2000	928131 2000
Mediarailnaar keuze te configureren Geschikt voor type 1500	928441 1500
Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 1000	928206 1000
Aflegbord van plaatstaal300 mm diep Geschikt voor type 1000	928131 1000
Zwenkarm Aantal scharnierpunten 1	928170 1
	928131 1500

Aflegbord van plaatstaal300 mm diep Geschikt voor type 1500	
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 2000	928442 2000
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 1500	928443 1500
Documentenhoudermet memomagneten Geschikt voor type 1000	928211 1000
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 2000	928443 2000
Documentenhoudermet memomagneten Geschikt voor type 2000	928211 2000
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 1000	928444 1000
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1500/14	928235 1500/14
Zwenkarm Aantal scharnierpunten 2	928170 2
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 2000/19	928235 2000/19
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 2000	928145 2000
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Aflegbord van plaatstaal200 mm diep Geschikt voor type 1000	928130 1000
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 1000	928442 1000
Mediarailnaar keuze te configureren Geschikt voor type 1000	928441 1000

Documentenhoudermet memomagneten Geschikt voor type 1500	928211 1500
Aflegbord van plaatstaal200 mm diep Geschikt voor type 1500	928130 1500
Mediarailnaar keuze te configureren Geschikt voor type 2000	928441 2000
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 2000	928444 2000
Multifix met Easyfix magneetclip Geschikt voor type 2000	928206 2000
Multifix-bakken Lengte mm / aantal bakken 1000/6	928235 1000/6
Multifix Geschikt voor type 1500	928201 1500
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1500	928145 1500
Mediarailmet 4 contactdozen 250V Geschikt voor type 1000	928443 1000
Mediarailmet 2 contactdozen 250V Geschikt voor type 1500	928442 1500
Mediarailmet 4 contactdozen 250V + Aan/Uit Geschikt voor type 1500	928444 1500
Led-verlichtingsunit aan de zijkant Wattage 15 W	928620 15