

Garant**Hoekstaander met inhaakopeningen, Hoogte: 962mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928030 962
GTIN	4062406112301
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaten.

Hoekstaander met inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen en een boring \varnothing 25 mm voor kabeldoorvoer.

T.b.v.:

Aan de hoekstaander nr. 938030 kunnen de aflegborden nr. 928131 – 928145 gr. 1000, Multifix-rail nr. 928201, 928206, 928230, 928235 gr. 1000 worden aangebracht. Geperforeerde wanden 2 x nr. 928070 resp. nr. 928071.

Technische beschrijving

Gewicht	6 kg
Maximale uitrusting met geperforeerde wand	2 x nr. 928070 resp. nr. 928071
Breedte	40 mm
Diepte	100 mm

Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Staander