

**Garant****Opbouwverdelers, Hoogte: 1362mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928040 1362
GTIN	4062406112547
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen. Voor verdeling van de staanderopbouw in verschillende werkgebieden. Alleen mogelijk in combinatie met dwarschoor nr. 928050 of draagarmconsole inclusief dwarschoor nr. 928055, 928056.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Kan niet aan versterkte achterwand nr. 928020 worden gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Breedte	80 mm
Diepte	100 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand	2 × nr. 928070 resp. nr. 928071
Gewicht	5 kg
Materiaaldikte	1,5 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Staander

## Accessoires

Dwarsschoren Lengte 1000 mm	928050 1000
Draagarmconsole Lengte 1500 mm	928056 1500
Draagarmconsole Lengte 2000 mm	928055 2000
Draagarmconsole Lengte 1000 mm	928055 1000
Dwarsschoren Lengte 1500 mm	928050 1500
Draagarmconsole Lengte 1000 mm	928056 1000
Draagarmconsole Lengte 1500 mm	928055 1500
Dwarsschoren Lengte 2000 mm	928050 2000
Draagarmconsole Lengte 2000 mm	928056 2000