


Garant**Geperforeerde wand eenzijdig, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928070 1000
GTIN	4062406112660
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.
Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	100 kg
geschikt voor type	1000 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Breedte	920 mm
Gewicht	6 kg
Diepte	25 mm
Hoogte	481 mm

Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2