


Garant**Geperforeerde wand eenzijdig, Geschikt voor type: 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928070 500
GTIN	4062406112653
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.
Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen standers nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	100 kg
Diepte	25 mm
geschikt voor type	500 mm

Breedte	420 mm
Hoogte	481 mm
Gewicht	3 kg
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300