


**Garant****Geperforeerde wand eenzijdig, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928070 1500
GTIN	4062406112677
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.  
Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

**T.b.v.:**

Inschroefbaar tussen standers nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

**Technische beschrijving**

Diepte	25 mm
Breedte	1420 mm
Belastbaarheid	100 kg
geschikt voor type	1500 mm
Hoogte	481 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Gewicht	9 kg

Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

## Accessoires

Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2