


Garant**Geperforeerde wand dubbelzijdig, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928071 1000
GTIN	4062406112691
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.

Geperforeerde wand, **dubbelzijdige uitvoering** kan aan beide zijden **afzonderlijk** worden ingedeeld.

Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen standers nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

Technische beschrijving

Breedte	920 mm
Gewicht	12 kg
Geperforeerde wand uitvoering	tweezijdig
Belastbaarheid	100 kg
Hoogte	481 mm
Diepte	25 mm

geschikt voor type	1000 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2