

Garant

Geperforeerde achterwand (paar staanders + 2 geperforeerde wanden eenzijdig), Hoogte 962 mm, Geschikt voor type: 1000

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	928076 1000
GTIN	4062406113056
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. **Inhaakopeningen** in raster van 50 mm aan de voorzijde en **schroefdraadbussen** aan de voorzijde voor het bevestigen van andere modules/ componenten. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Toepassing:

Om vast te schroeven op werkbladen met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

Levering:

Bestaande uit **1**×paar staanders + **2**×geperforeerde wand eenzijdig. Geschikt voor de bevestiging van draagarmconsoles.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	200 kg
Hoogte	962 mm

Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
geschikt voor type	1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Hoogte 962 mm
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Verbindingsstuk voor staander Type 2	938027 2
Verbindingsstuk voor staander Type 1	938027 1
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Geperforeerde wand eenzijdig Geschikt voor type 1000	928070 1000