


Garant**Geperforeerde wand dubbelzijdig, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928071 1500
GTIN	4062406112707
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.

Geperforeerde wand, **dubbelzijdige uitvoering** kan aan beide zijden **afzonderlijk** worden ingedeeld.

Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen standers nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
geschikt voor type	1500 mm
Belastbaarheid	100 kg
Geperforeerde wand uitvoering	tweezijdig
Hoogte	481 mm
Diepte	25 mm

Breedte	1420 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2