


**Garant**

**Geperforeerde achterwand (paar staanders + 2 geperforeerde wanden eenzijdig), Hoogte 962 mm, Geschikt voor type: 1500**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 928076 1500   |
| GTIN          | 4062406113063 |
| Artikelklasse | 91P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. **Inhaakopeningen** in raster van 50 mm aan de voorzijde en **schroefdraadbussen** aan de voorzijde voor het bevestigen van andere modules/ componenten. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

**Toepassing:**

**Om vast te schroeven op werkbladen** met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

**Levering:**

Bestaande uit **1**×paar staanders + **2**×geperforeerde wand eenzijdig. Geschikt voor de bevestiging van draagarmconsoles.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hoogte             | 962 mm  |
| geschikt voor type | 1500 mm |

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Belastbaarheid                      | 200 kg                                                         |
| Geperforeerde wand uitvoering       | eenzijdig                                                      |
| Constructie-uitvoering              | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte                      | 1 mm                                                           |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm                                                         |
| Hoogteverstelling in raster         | 50 mm                                                          |
| Kleuren                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut                | Hoogte 962 mm                                                  |
| Producttype                         | Geperforeerde wand                                             |

---

## Accessoires

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Verbindingsstuk voor staander Type 1                | 938027 1    |
| Verbindingsstuk voor staander Type 2                | 938027 2    |
| Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 1500 | 928070 1500 |
| Staanders Hoogte 962 mm                             | 928010 962  |