


**Garant**

**Geperforeerde achterwand (paar staanders + 1 geperforeerde wand eenzijdig), Hoogte 481 mm, Geschikt voor type: 2000**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	928075 2000
GTIN	4062406113049
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. **Inhaakopeningen** in raster van 50 mm aan de voorzijde en **schroefdraadbussen** aan de voorzijde voor het bevestigen van andere modules/ componenten. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

**Toepassing:**

**Om vast te schroeven op werkbladen** met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

**Levering:**

Bestaande uit **1**×paar staanders + **1**×geperforeerde wand eenzijdig. Geen opname van draagarmconsole's en dwarschoren mogelijk.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid	100 kg
Hoogte	481 mm
geschikt voor type	2000 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Hoogte 481 mm
Producttype	Geperforeerde wand

## Accessoires

Verbindingsstuk voor staander Type 2	938027 2
Verbindingsstuk voor staander Type 1	938027 1
Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 2000	928070 2000
Standers Hoogte 481 mm	928010 481