

Garant**Geperforeerde wand met borstelrand, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928111 1000
GTIN	4062406113162
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperforeerde wand zoals beschreven onder nr. 928070 inclusief borstelrand voor doorvoer van de kabels naar achteren. Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Diepte	25 mm
Belastbaarheid	100 kg
geschikt voor type	1000 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Geperforeerde wand uitvoering	met borstelrand
Breedte	920 mm
Gewicht	6 kg
Hoogte	481 mm
Materiaaldikte	1,2 mm

Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2