

Garant**Geperforeerde wand met borstelrand, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928111 2000
GTIN	4062406113186
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperforeerde wand zoals beschreven onder nr. 928070 inclusief borstelrand voor doorvoer van de kabels naar achteren. Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431. 2 tussendelen

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Breedte	1920 mm
Gewicht	12 kg
geschikt voor type	2000 mm
Hoogte	481 mm
Diepte	25 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Geperforeerde wand uitvoering	met borstelrand
Belastbaarheid	100 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Multifix Geschikt voor type 1500	928201 1500
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300