

**Garant****Geperforeerde wand met borstelrand, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928111 1500
GTIN	4062406113179
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geperforeerde wand zoals beschreven onder nr. 928070 inclusief borstelrand voor doorvoer van de kabels naar achteren. Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431. 1 tussendeel

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Technische beschrijving**

Breedte	1420 mm
Hoogte	481 mm
geschikt voor type	1500 mm
Diepte	25 mm
Belastbaarheid	100 kg
Gewicht	9 kg
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Geperforeerde wand uitvoering	met borstelrand
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

## Accessoires

Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 2	928270 2
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Multifix Geschikt voor type 500	928201 500
Multimediazwenkarm met notebookhouder Aantal scharnierpunten 2	928275 2
Staander om in te hangen Hoogte 481 mm	928060 481
Multimediazwenkarm met multifunctionele opname Aantal scharnierpunten 1	928270 1
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000