

Garant**Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928131 1500
GTIN	4062406113230
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. **Verstelbereik** in de **diepte 110 mm**.

Kan worden vastgezet op **90° horizontaal** en op **110° schuin**.

T.b.v.:

Montage door **inhangen** in staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.

Technische beschrijving

Diepteverstelbereik	110 mm
Nuttige diepte	300 mm
geschikt voor type	1500
Breedte	1420 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Nuttige breedte	1380 mm
Hellingshoek	90 graden
Hellingshoek	110 graden
Legbord uitvoering	Standaard

Materiaaldikte	1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord