

Garant**Aflegbord van plaatstaal 200 mm diep, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928130 1500
GTIN	4062406113209
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. **Verstelbereik** in de **diepte 110 mm**.

Kan worden vastgezet op **90° horizontaal** en op **110° schuin**.

T.b.v.:

Montage door **inhangen** in standers nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Door aan de voor- en achterzijde van de standers respectievelijk 1 aflegbord in te haken, ontstaat een tweemaal zo groot aflegoppervlak. De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.

Technische beschrijving

Nuttige diepte	200 mm
geschikt voor type	1500
Nuttige breedte	1380 mm
Diepteverstelbereik	40 mm
Breedte	1420 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Hellingshoek	90 graden
Hellingshoek	110 graden

Legbord uitvoering	Standaard
Materiaaldikte	1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord