

Garant**Aflegbord van plaatstaal 200 mm diep, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928130 1000
GTIN	4062406113193
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. **Verstelbereik** in de **diepte 110 mm**.

Kan worden vastgezet op **90° horizontaal** en op **110° schuin**.

T.b.v.:

Montage door **inhangen** in staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Door aan de voor- en achterzijde van de staanders respectievelijk 1 aflegbord in te haken, ontstaat een tweemaal zo groot aflegoppervlak. De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.

Technische beschrijving

geschikt voor type	1000
Nuttige diepte	200 mm
Nuttige breedte	880 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Diepteverstelbereik	40 mm
Breedte	920 mm
Hellingshoek	90 graden
Hellingshoek	110 graden

Legbord uitvoering	Standaard
Materiaaldikte	1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord