

**Garant****Aflegbord met verlichting, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 928140 1500   |
| GTIN          | 4062406113339 |
| Artikelklasse | 91P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Legbord zoals beschreven onder nr. 928131. Met geïntegreerde, zwenkbare led-verlichting (uitvoering zoals nr. 928600 met aan-/uit-schakelaar) onder het legbord.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**, lichtbak zilver.

**Opmerking:**

De lamp onder het aflegbord bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

**Technische beschrijving**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtstroom        | 2520 lm |
| Breedte            | 1420 mm |
| Kleurtemperatuur   | 4000 K  |
| Nuttige diepte     | 300 mm  |
| Nuttige breedte    | 1380 mm |
| Wattage            | 27 W    |
| Led-technologie    | ja      |
| geschikt voor type | 1500    |
| Inbouwhoogte       | 80 mm   |
| Aan/uit-schakelaar | ja      |

|   |  |
|---|--|
| Stekkertype ingang  | GST-insteekstelsysteem   |
| Nominale spanning   | 250 V  |
| Legbord uitvoering  | met verlichting  |
| Materiaaldikte  | 1,5 mm   |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg  |
| Kleuren   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype   | Aflegbord  |