

Garant**Aflegbord met verlichting, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928140 1000
GTIN	4062406113322
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Legbord zoals beschreven onder nr. 928131. Met geïntegreerde, zwenkbare led-verlichting (uitvoering zoals nr. 928600 met aan-/uit-schakelaar) onder het legbord.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**, lichtbak zilver.

Opmerking:

De lamp onder het aflegbord bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

Technische beschrijving

Inbouwhoogte	80 mm
Led-technologie	ja
Wattage	18 W
Nuttige diepte	300 mm
Breedte	920 mm
Kleurtemperatuur	4000 K
geschikt voor type	1000
Nuttige breedte	880 mm
Lichtstroom	1890 lm
Stekkertype ingang	GST-insteekstelsel

Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Legbord uitvoering	met verlichting
Materiaaldikte	1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord