

Garant**Aflegbord met stalen beugel, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928145 2000
GTIN	4062406113377
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met verzinkte stalen beugels. Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalwagen nr. 918590, scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Beugels galvanisch verzinkt.

Technische beschrijving

Beugel-Ø	8 mm
geschikt voor type	2000
Nuttige diepte	300 mm
Nuttige breedte	1880 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Breedte	1920 mm
Beugelhoogte	330 mm
Aantal stalen beugels	6
Legbord uitvoering	met stalen beugel
Materiaaldikte	1,5 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord